

Exzentrerschnellspanner · mit Innengewinde

EH 23390.



Produktbeschreibung

Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.
Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.

Werkstoff

Auflagescheibe

- Thermoplast PA, glasfaserverstärkt
- Thermoplast POM, glasfaserverstärkt

Hebel

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

Gewindeteil

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Rostfreier Stahl 1.4305


Innenteile

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Rostfreier Stahl 1.4305

Stellmutter

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Rostfreier Stahl 1.4305

Maßzeichnung




Bestellinformationen

Abmessungen										Hub s bei 90° Hebelstellung	🌡️ max.	📦 [g]	Art.-Nr.
l	d ₁	d ₃	d ₄	d ₅	h ₂ max.	Verstell- bereich h ₃ min.	b	t ₁	t ₂ min. in Spann- stellung	[mm]	[°C]	[g]	
[mm]										[mm]	[°C]	[g]	
mit Innengewinde – Bild 1, Stahl													
63	M5	16	–	18,5	16,4	–	16	13	3,0	0,75	80	60	23390.0003
63	M6	16	–	18,5	16,4	–	16	13	3,0	0,75	80	58	23390.0001
82	M8	20	–	22,5	19,5	–	20	15	3,7	1,00	80	118	23390.0002
mit Innengewinde, einstellbar – Bild 2, Stahl													
63	M5	16	19	–	16,4	1,5	16	13	3,0	0,75	80	66	23390.0103
63	M6	16	19	–	16,4	1,5	16	13	3,0	0,75	80	65	23390.0101
82	M8	20	25	–	19,5	2,5	20	15	3,7	1,00	80	131	23390.0102
mit Innengewinde – Bild 1, Rostfreier Stahl													
63	M5	16	–	18,5	16,4	–	16	13	3,0	0,75	80	60	23390.0203
63	M6	16	–	18,5	16,4	–	16	13	3,0	0,75	80	58	23390.0201
82	M8	20	–	22,5	19,5	–	20	15	3,7	1,00	80	118	23390.0202

l	d ₁	d ₃	d ₄	d ₅	Abmessungen					Hub s bei 90° Hebelstellung [mm]	🌡️ max. [°C]	📦 [g]	Art.-Nr.
					h ₂ max. [mm]	Verstell- bereich h ₃ min.	b	t ₁	t ₂ min. in Spann- stellung				
mit Innengewinde, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl													
63	M5	16	19	–	16,4	1,5	16	13	3,0	0,75	80	66	23390.0303
63	M6	16	19	–	16,4	1,5	16	13	3,0	0,75	80	65	23390.0301
82	M8	20	25	–	19,5	2,5	20	15	3,7	1,00	80	131	23390.0302

Anwendungsbeispiel



Compliance

Für detaillierte Compliance Informationen wählen Sie bitte die gewünschte Artikelnummer.